

**Garant****Klemmdrehhalter SVJBL 93°, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft- / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261109 12/11
GTIN	4045197929112
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Schaftgröße	12 mm
Gesamtlänge L	80 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
ISO-Code Halter	SVJBR/L 1212F11
Kopflänge L <sub>1</sub>	21,5 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500