

**Garant****Klemmdrehhalter SVJBR 93°, für Wendeschneidplatten VB., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261108 12/11
GTIN	4045197929105
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schaftgröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	21,5 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SVJBR/L 1212F11
Gesamtlänge L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
---	------------

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
---	------------

---