

**Garant****Klemmdrehhalter SCSCR 45°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 10/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260000 10/06
GTIN	4045197929136
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	70 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Plattengröße	6 mm
Schaftgröße	10 mm
ISO-Code Halter	SCSCR/L 1010E06
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	12 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500