

Garant**Klemmdrehhalter SCSCR 45°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260000 12/09
GTIN	4045197929143
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	12 mm
Funktionsbreite L ₄	16 mm
Kopflänge L ₁	19 mm
ISO-Code Halter	SCSCR/L 1212F09
Gesamtlänge L	80 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	9 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500