

Garant**Klemmdrehhalter SCSCR 45°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260000 16/09
GTIN	4045197929150
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SCSCR/L 1616H09
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
Plattengröße	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Unterlegplatte	269005 1
Gesamtlänge L	101 mm
Schaftgröße	16 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500