

Garant**Klemmdrehhalter SCSCR 45°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260000 20/09
GTIN	4045197929167
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
ISO-Code Halter	SCSCR/L 2020K09
Kopflänge L ₁	22 mm
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	126 mm
Plattengröße	9 mm
Unterlegplatte	269005 1
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500