

Garant**Klemmdrehhalter SCSCR 45°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SCSCR/L 2525M12
Unterlegplatte	269005 6
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Schaftgröße	25 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Kopflänge L ₁	27 mm
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	151 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500