

Garant**Klemmdrehhalter SCSCCL 45°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260001 20/09
GTIN	4045197929266
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	22 mm
Schaftgröße	20 mm
Unterlegplatte	269005 1
Plattengröße	9 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Gesamtlänge L	126 mm
ISO-Code Halter	SCSCCL 2020K09
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500