

**Garant****Klemmdrehhalter SCSCR 45°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260000 20/12
GTIN	4045197929181
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Gesamtlänge L	126 mm
Plattengröße	12 mm
Schaftgröße	20 mm
Unterlegplatte	269005 6
Kopflänge L <sub>1</sub>	24 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-Code Halter	SCSCR/L 2020K12
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

## Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

### Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500