

Garant**Klemmdrehhalter SCSCR 45°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260000 16/12
GTIN	4045197929174
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	20 mm
ISO-Code Halter	SCSCR/L 1616H12
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Plattengröße	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Gesamtlänge L	101 mm
Kopflänge L ₁	22 mm
Unterlegplatte	269005 6
Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingen Aufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500