

Garant**Klemmdrehhalter SCSCCL 45°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 8/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260001 8/06
GTIN	4045197929204
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L ₄	10 mm
Gesamtlänge L	60 mm
ISO-Code Halter	SCSCR/L 0808D06
Kopflänge L ₁	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Schaftgröße	8 mm
Plattengröße	6 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500