

**Garant****Klemmdrehhalter SCSCCL 45°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260001 16/09
GTIN	4045197929259
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	SCSCR/L 1616H09
Unterlegplatte	269005 1
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	9 mm
Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L	101 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500