

Garant**Klemmdrehhalter SCSCCL 45°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
ISO-Code Halter	SCSCR/L 2525M12
Kopflänge L ₁	27 mm
Unterlegplatte	269005 6
Plattengröße	12 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	151 mm
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500