

Garant**Klemmdrehhalter SCSCCL 45°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Gesamtlänge L	101 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Unterlegplatte	269005 6
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Plattengröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Schaftgröße	16 mm
ISO-Code Halter	SCSCR/L 1616H12
Kopflänge L ₁	22 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500