

**Garant****Vollprofilplatte 30° innen rechts, HB7125, Anzahl Gänge / Zoll: 6****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 270984 6      |
| GTIN          | 4045197929440 |
| Artikelklasse | 21J           |

**Technische Beschreibung**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Anzahl Gänge/Zoll         | 6          |
| Schneidstoff              | HM         |
| Innen-/Außenanwendung     | innen      |
| Einsatzart                | rechts     |
| Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil |
| Sorte                     | HB7125     |
| Gewindeart                | RD         |
| Gewindeart                | RD-LH      |
| Gewinde-Norm              | DIN 405    |
| Flankenwinkel rund        | 30 Grad    |
| Stärke                    | 4,76 mm    |
| Plattengröße L            | 22 mm      |

Produktart

Wendeschneidplatte  
zum Gewindedrehen**Anwenderdaten**

|                              | <b>Eignung</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-Code</b> |
|------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet       | 120 m/min            | M               |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet       | 120 m/min            | M               |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet       | 60 m/min             | S               |
| kontinuierlich               | geeignet       |                      |                 |
| unregelmäßig                 | geeignet       |                      |                 |
| unterbrochen                 | geeignet       |                      |                 |
| nass maximal                 | geeignet       |                      |                 |