

Ansell**Handschuh-Paar HyFlex® 11-619, Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	094262 10
GTIN	10076490481114
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

HyFlex® Serie. Extrem dünner und dennoch robuster Handschuh durch **18-Gauge**-Stricktechnik. Besonders geeignet für leichte Montagearbeiten mit hohem Anspruch an Präzision, Endmontage von Elektromotoren, Klimaanlage, Kabelbäumen.

HyFlex® 11-619. Mit Beschichtung bis in den Pulsbereich.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Stricktechnologie: 18G

Farbe: weiß

Technische Beschreibung

Gewicht	7,4 g
Tastgefühl	sehr gut
Material Beschichtung	PU

Handschuhgröße	10
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Nassgriff	mäßig
Passform	sehr gut
DMF-frei	nein
Ölgriff	gut
silikonfrei	nein
Atmungsaktivität	sehr gut
Serie	HyFlex®
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
EN 388:2016	2121X
Trägermaterial	Nylon
Beschichtung	PU
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	weiß
Stricktechnologie	18G
Produktart	Mehrzweckhandschuhe