# **Ansell**

### Handschuh-Paar HyFlex® 11-800, Handschuhgröße: 10



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	094350 10
GTIN	10076490480872
Artikelklasse	04P

### **Beschreibung**

#### Ausführung:

HyFlex® Serie. Vielseitiger Handschuh mit Nitrilschaumbeschichtung für präzise und allgemeine Arbeiten. Bietet eine gute Ausgewogenheit zwischen Komfort, Beweglichkeit und Handschutz. Mit Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ zur Reduzierung der Handermüdung. Öko-Tex® Standard 100.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

#### **Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

## **Technische Beschreibung**

Passform	sehr gut
DMF-frei	ja
Tastgefühl	sehr gut
Nassgriff	mäßig

Ölgriff	gut
Atmungsaktivität	sehr gut
silikonfrei	ja
Handschuhgröße	10
Material Beschichtung	Nitril
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Serie	HyFlex®
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
EN 388	3131A
Trägermaterial	Nylon
Beschichtung	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Länge	199 mm
Farbe	grau / weiß
Gewicht	20,4 g
Stricktechnologie	15G
Verwendung	mehrweg
Material	Nitrilschaum
Schnittschutzklasse	A
Produktart	Mehrzweckhandschuhe