

**Ansell****Handschuh-Paar HyFlex® 11-600, Handschuhgröße: 11****Bestelldaten**

Bestellnummer	094240 11
GTIN	10076490886568
Artikelklasse	04P

**Beschreibung****Ausführung:**

HyFlex® 11-600. Feinstrickhandschuhe mit Innenhandbeschichtung für trockene Arbeitsumgebungen. Für präzise Arbeiten geeignet, hohe Atmungsaktivität. Mit dünnem Trägermaterial für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten, bei denen **maximale Beweglichkeit** erforderlich ist. Schutz der Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung. Besonders geeignet für die Montage von Kleinteilen wie Kugellager, Gelenken und Federn.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Hitzeschutz	nicht vorhanden
DMF-frei	nein
Ölgriff	mäßig

Tastgefühl	sehr gut
Nassgriff	mäßig
Passform	sehr gut
Material Beschichtung	PU
Atmungsaktivität	sehr gut
silikonfrei	nein
Handschuhgröße	11
Serie	HyFlex®
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Inhalt	12
EN 388	3121A
Trägermaterial	Nylon
Beschichtung	PU
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Länge	200 mm
Farbe	weiß
Gewicht	11,6 g
Stricktechnologie	15G
Verwendung	mehrweg
Material	PU
Schnittschutzklasse	A
Produktart	Mehrzweckhandschuhe