

Ansell**Handschuh-Paar HyFlex® 11-618, Handschuhgröße: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	094260 7
GTIN	10076490489479
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

HyFlex® 11-618. Extrem dünner und dennoch robuster Handschuh durch **18-Gauge-**Stricktechnik. Besonders geeignet für leichte Montagearbeiten mit hohem Anspruch an Präzision, Endmontage von Elektromotoren, Klimaanlage, Kabelbäumen.

Ausführung Werbetext:

Dünnere Feinstrickhandschuh für leichte Montagearbeiten, mit Anforderung an hohe Präzision.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Passform	sehr gut
Atmungsaktivität	sehr gut
silikonfrei	nein
Hitzeschutz	nicht vorhanden

Ölgriff	gut
Tastgefühl	sehr gut
DMF-frei	nein
Nassgriff	mäßig
Material Beschichtung	PU
Handschuhgröße	7
Serie	HyFlex®
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
EN 388	3121X
Trägermaterial	Nylon
Beschichtung	PU
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Länge	195 mm
Farbe	schwarz / blau
Gewicht	7,4 g
Stricktechnologie	18G
Verwendung	mehrweg
Material	PU
Schnittschutzklasse	X
Produktart	Mehrzweckhandschuhe