

**Ansell****Handschuh-Paar HyFlex® 11-618, Handschuhgröße: 8****Bestelldaten**

Bestellnummer	094260 8
GTIN	10076490489462
Artikelklasse	04P

**Beschreibung****Ausführung:**

**HyFlex® 11-618.** Extrem dünner und dennoch robuster Handschuh durch **18-Gauge-**Stricktechnik. Besonders geeignet für leichte Montagearbeiten mit hohem Anspruch an Präzision, Endmontage von Elektromotoren, Klimaanlage, Kabelbäumen.

**Ausführung Werbetext:**

**Dünnere Feinstrickhandschuh** für leichte Montagearbeiten, mit Anforderung an hohe Präzision.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Handschuhgröße	8
Material Beschichtung	PU
silikonfrei	nein
Ölgriff	gut

Hitzeschutz	nicht vorhanden
Nassgriff	mäßig
Passform	sehr gut
Tastgefühl	sehr gut
DMF-frei	nein
Atmungsaktivität	sehr gut
Serie	HyFlex®
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
EN 388	3121X
Trägermaterial	Nylon
Beschichtung	PU
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Länge	195 mm
Farbe	schwarz / blau
Gewicht	7,4 g
Stricktechnologie	18G
Verwendung	mehrweg
Material	PU
Schnittschutzklasse	X
Produktart	Mehrzweckhandschuhe