

Garant**Griffroller T1, Typ: T14****Bestelldaten**

Bestellnummer	918500 T14
GTIN	4045197612014
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Lochwand Nr. 918580 Gr. SP1. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Gewicht	27 kg
---------	-------

Ladeflächenhöhe oben	853 mm
Ladeflächenbreite	609 mm
Tragfähigkeit	200 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe unten	195 mm
Rad-Ø	125 mm
Höhe	1019 mm
Norm	EN 1757-3
Typ	T14
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Breite	813 mm
Ladeflächentiefe	459 mm
Tiefe	459 mm
Produktart	Griffroller

Zubehör

Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP1	918580 SP1
Klemmbrett für Tischwagen	918581