

**Garant****Schiebebügelwagen T3, Typ: T32****Bestelldaten**

Bestellnummer	918520 T32
GTIN	4045197611888
Artikelklasse	91T

**Beschreibung****Ausführung:**

1 Ladefläche.

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Sonderzubehör:**

Lochwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

**Lackierung:**

Silber **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Rad-Ø	125 mm
-------	--------

Breite	970 mm
Höhe	915 mm
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Gewicht	20 kg
Typ	T32
Tragfähigkeit	250 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Norm	EN 1757-3
Ladeflächenbreite	850 mm
Ladeflächenhöhe	195 mm
Tiefe	509 mm
Ladeflächentiefe	500 mm
Produktart	Schiebebügelwagen

---

## Zubehör

Klemmbrett für Tischwagen	918581
Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP2	918580 SP2