

Garant**Tischwagen T9, Typ: T94****Bestelldaten**

Bestellnummer	918550 T94
GTIN	4045197612137
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

2 Ladeflächen.

Mittlere Etage als Zubehör erhältlich. Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Geschweißte Stahlkonstruktion.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Zwischenboden Nr. 918575; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

maximale Tragfähigkeit	500 kg
------------------------	--------

Höhe	925 mm
Typ	T94
Ladeflächenbreite	1000 mm
Breite	1190 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Norm	EN 1757-3
Ladeflächenhöhe oben	925 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Rad-Ø	200 mm
Ladeflächentiefe	600 mm
Tiefe	609 mm
Ladeflächenhöhe unten	270 mm
Gewicht	49 kg
Produktart	Tischwagen

Zubehör

Zwischenboden für Tischwagen T9 zum Einschrauben Ladeflächentiefe 600 mm	918575 600
Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP4	918580 SP4
Klemmbrett für Tischwagen	918581