

Garant**Schiebebügelwagen T3, Typ: T34****Bestelldaten**

Bestellnummer	918520 T34
GTIN	4045197611895
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

1 Ladefläche.

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Lochwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit	500 kg
---------------	--------

Ladeflächenbreite	1000 mm
Ladeflächenhöhe	270 mm
Gewicht	34,4 kg
Rad-Ø	200 mm
Höhe	990 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Breite	1120 mm
Norm	EN 1757-3
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Typ	T34
Tiefe	609 mm
Ladeflächentiefe	600 mm
Produktart	Schiebebügelwagen

Zubehör

Klemmbrett für Tischwagen	918581
Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP4	918580 SP4