

**Garant****Tischwagen T9, Typ: T96****Bestelldaten**

Bestellnummer	918550 T96
GTIN	4045197612144
Artikelklasse	91T

**Beschreibung****Ausführung:**

2 Ladeflächen.

Mittlere Etage als Zubehör erhältlich. Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Geschweißte Stahlkonstruktion.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Sonderzubehör:**

Zwischenboden Nr. 918575; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

**Lackierung:**

Silber **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Norm	EN 1757-3
------	-----------

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächentiefe	700 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm
Rad-Ø	200 mm
maximale Tragfähigkeit	500 kg
Tiefe	709 mm
Höhe	925 mm
Ladeflächenhöhe oben	925 mm
Gewicht	54 kg
Ladeflächenhöhe unten	270 mm
Typ	T96
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Breite	1190 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Produktart	Tischwagen

---

## Zubehör

Klemmbrett für Tischwagen	918581
Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP5	918580 SP5
Zwischenboden für Tischwagen T9 zum Einschrauben Ladeflächentiefe 700 mm	918575 700