

Ansell**Handschuh-Paar HyFlex® 11-801, Handschuhgröße: 8****Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 094351 8 |
| GTIN | 10076490491823 |
| Artikelklasse | 04P |

Beschreibung**Ausführung:**

HyFlex® Serie. Vielseitiger Handschuh mit Nitrilschaumbeschichtung für präzise und allgemeine Arbeiten. Bietet eine gute Ausgewogenheit zwischen Komfort, Beweglichkeit und Handschutz. Mit Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ zur Reduzierung der Handermüdung. Öko-Tex® Standard 100.

Mit Nylon-Spandex Material und silikonfreier Beschichtung. Latexfrei.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|----------|
| Handschuhgröße | 8 |
| Passform | sehr gut |
| Material Beschichtung | Nitril |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Hitzeschutz | nicht vorhanden |
| Ölgriff | gut |
| Atmungsaktivität | sehr gut |
| DMF-frei | nein |
| silikonfrei | nein |
| Nassgriff | mäßig |
| Tastgefühl | sehr gut |
| Serie | HyFlex® |
| Schutz-Kategorie | Kategorie II |
| Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe |
| Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Inhalt | 12 |
| Handschuheigenschaft | Silikonfrei |
| Handschuheigenschaft | latexfrei |
| Handschuheigenschaft | DMF-frei |
| Handschuheigenschaft | Allergiker-hautfreundlich |
| EN 388 | 3131A |
| Trägermaterial | Spandex Nylon |
| Beschichtung | Nitrilschaum |
| Beschichtungsvariante | Handinnenfläche |
| Anwendungsbereich | Allround |
| Länge | 192 mm |
| Farbe | schwarz / grau |
| Gewicht | 20,4 g |
| Stricktechnologie | 15G |
| Verwendung | mehrweg |
| Material | Nitrilschaum |
| Schnittschutzklasse | A |
| Produktart | Mehrzweckhandschuhe |

