

Garant**Montagewagen, Typ: TB3/0****Bestelldaten**

Bestellnummer	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

Stabil geschweißter Stahlrohrrahmen. Zur modularen Aufnahme von Trägerschienen für Sichtlagerkästen. Doppelseitige Nutzung möglich, 8 Trägerschienen können pro Seite eingehängt werden (Nutzhöhen der Boxen beachten). Trägerschienen können im Raster von 50 mm eingehängt werden und haben eine Tragfähigkeit von 30 kg. Ergonomischer 2K-Haptoprene®-Schiebegriff. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Lieferumfang:

leer.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Breite	1225 mm
Nutztiefe	700 mm

Nutzbreite	1000 mm
Gewicht	27,2 kg
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Höhe	1200 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Einhängeraster	50 mm
Nutzhöhe	900 mm
Tiefe	710 mm
Typ	TB3/0
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Rad-Ø	125 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Produktart	Materialwagen