

Garant**Tischwagen T9, Typ: T98****Bestelldaten**

Bestellnummer	918550 T98
GTIN	4045197612151
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

2 Ladeflächen.

Mittlere Etage als Zubehör erhältlich. Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Geschweißte Stahlkonstruktion.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Zwischenboden Nr. 918575; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
--------------	-----------------------

Norm	EN 1757-3
Rad-Ø	200 mm
Typ	T98
Höhe	925 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
maximale Tragfähigkeit	500 kg
Ladeflächenhöhe oben	925 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Tiefe	809 mm
Ladeflächenbreite	1200 mm
Ladeflächenhöhe unten	270 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Breite	1390 mm
Ladeflächentiefe	800 mm
Gewicht	64 kg
Produktart	Tischwagen

Zubehör

Klemmbrett für Tischwagen	918581
Zwischenboden für Tischwagen T9 zum Einschrauben Ladeflächentiefe 800 mm	918575 800
Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP6	918580 SP6