

Garant**Montagewagen, Typ: TB3/G96****Bestelldaten**

Bestellnummer	918583 TB3/G96
GTIN	4045197693914
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

Stabil geschweißter Stahlrohrrahmen. Zur modularen Aufnahme von Trägerschienen für Sichtlagerkästen. Doppelseitige Nutzung möglich, 8 Trägerschienen können pro Seite eingehängt werden (Nutzhöhen der Boxen beachten). Trägerschienen können im Raster von 50 mm eingehängt werden und haben eine Tragfähigkeit von 30 kg. Ergonomischer 2K-Haptoprene®-Schiebegriff. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Lieferumfang:

Bestückt mit 12x Trägerschienen Nr. 918584 Gr. TB3, 48x GARANT Sichtlagerkästen Nr. 963301 Gr. AA1 und 48x GARANT Sichtlagerkästen Nr. 963301 Gr. AB1.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Typ	TB3/G96
-----	---------

Breite	1225 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Sichtlagerkasten	96
Nutzhöhe	900 mm
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Höhe	1200 mm
Nutzbreite	1000 mm
Einhängeraster	50 mm
Tiefe	710 mm
Gewicht	27,2 kg
Nutztiefe	700 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Rad-Ø	125 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Produktart	Materialwagen

Zubehör

Schiebegriff Farbe BLUE	920135 BLUE
Sichtlagerkasten Typ AB1	963301 AB1
Trägerschiene für Montagewagen passend für Typ TB3	918584 TB3
Schiebegriff Farbe BLACK	920135 BLACK
Sichtlagerkasten Typ AA1	963301 AA1
Montagewagen Typ TB3/0	918583 TB3/0