

**Garant****Etagenwagen TS9 mit 4 Ladeflächen, Typ: TS94****Bestelldaten**

Bestellnummer	918560 TS94
GTIN	4045197684448
Artikelklasse	91T

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion, Einlegeböden aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Im Raster von 130 mm verstellbar. Seitlich angebrachter Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.  
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

**Norm:****EN 1757-3****Sonderzubehör:**

Zusatzboden Nr. 918577. Lochblechwand Nr. 918580.

**Lackierung:**Silber **pulverbeschichtet**.**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Tragfähigkeit gesamt	500 kg
----------------------	--------

Gewicht	70 kg
Rad-Ø	200 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden	75 kg
Ladeflächenbreite	1000 mm
Breite	1225 mm
Norm	EN 1757-3
Schiebegriff	ja
Höhe	1835 mm
Material Rad	Vollgummi
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Typ	TS94
Höhenverstellraster	130 mm
Tiefe	610 mm
Ladeflächentiefe	600 mm
Höhenverstellung im Raster	130 mm
Produktart	Etagenwagen

---

## Zubehör

Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP4	918580 SP4
Klemmbrett für Tischwagen	918581
Zwischenboden für Etagenwagen TS9 zum Einschrauben Ladeflächentiefe 600 mm	918577 600