

Garant**Montagewagen, Typ: TB3/90****Bestelldaten**

Bestellnummer	918583 TB3/90
GTIN	4045197684165
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

Stabil geschweißter Stahlrohrrahmen. Zur modularen Aufnahme von Trägerschienen für Sichtlagerkästen. Doppelseitige Nutzung möglich, 8 Trägerschienen können pro Seite eingehängt werden (Nutzhöhen der Boxen beachten). Trägerschienen können im Raster von 50 mm eingehängt werden und haben eine Tragfähigkeit von 30 kg. Ergonomischer 2K-Haptoprene®-Schiebegriff. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Lieferumfang:

Bestückt mit 12× Trägerschienen Nr. 918584 Gr. TB3, 54× Sichtlagerkästen rot Nr. 963321 Gr. SB5 und 36× Sichtlagerkästen blau Nr. 963321 Gr. SB4.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
---------------------------------------	---

maximale Tragfähigkeit	250 kg
Nutzhöhe	900 mm
Nutztiefe	700 mm
Breite	1225 mm
Anzahl Sichtlagerkasten	90
Höhe	1200 mm
Gewicht	27,2 kg
Nutzbreite	1000 mm
Tiefe	710 mm
Einhängeraster	50 mm
Typ	TB3/90
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Rad-Ø	125 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Produktart	Materialwagen

Zubehör

Schiebegriff Farbe BLACK	920135 BLACK
Trägerschiene für Montagewagen passend für Typ TB3	918584 TB3
Schiebegriff Farbe BLUE	920135 BLUE
Sichtlagerkasten PEinzeln Typ SB5	963321 SB5
Sichtlagerkasten PEinzeln Typ SB4	963321 SB4
Montagewagen Typ TB3/0	918583 TB3/0