

Garant**Tischwagen T5, Typ: T54****Bestelldaten**

Bestellnummer	918530 T54
GTIN	4045197611840
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

2 Ladeflächen.

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Zwischenboden Nr. 918570; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Ladeflächenbreite	850 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe oben	850 mm
Ladeflächentiefe	500 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	80 kg
Rad-Ø	125 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Höhe	1020 mm
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Tiefe	509 mm
Typ	T54
Breite	980 mm
Gewicht	34 kg
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Norm	EN 1757-3
Ladeflächenhöhe unten	195 mm
Produktart	Tischwagen

Zubehör

Klemmbrett für Tischwagen	918581
Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP2	918580 SP2
Zusatzschublade für Tischwagen Typ 75	918556 75
Zwischenboden für Tischwagen T5 und T7 zum Einschrauben Ladeflächentiefe 500 mm	918570 500