

Garant**Etagenwagen TS9 mit 4 Ladeflächen, Typ: TS96****Bestelldaten**

Bestellnummer	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion, Einlegeböden aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Im Raster von 130 mm verstellbar. Seitlich angebrachter Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:**EN 1757-3****Sonderzubehör:**

Zusatzboden Nr. 918577. Lochblechwand Nr. 918580.

Lackierung:Silber **pulverbeschichtet**.**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Breite	1225 mm
--------	---------

Rad-Ø	200 mm
Höhe	1835 mm
Schiebegriff	ja
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenbreite	1000 mm
Norm	EN 1757-3
Tragfähigkeit je Einlegeboden	85 kg
Typ	TS96
Tragfähigkeit gesamt	500 kg
Material Rad	Vollgummi
Gewicht	76 kg
Höhenverstellraster	130 mm
Tiefe	710 mm
Ladeflächentiefe	700 mm
Höhenverstellung im Raster	130 mm
Produktart	Etagenwagen

Zubehör

Klemmbrett für Tischwagen	918581
Zwischenboden für Etagenwagen TS9 zum Einschrauben Ladeflächentiefe 700 mm	918577 700
Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP5	918580 SP5