

Garant**Tischwagen T5, Typ: T56****Bestelldaten**

Bestellnummer	918530 T56
GTIN	4045197611857
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

2 Ladeflächen.

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Zwischenboden Nr. 918570; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Breite	1130 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm
Tiefe	609 mm
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Gewicht	42 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Norm	EN 1757-3
Typ	T56
Rad-Ø	125 mm
Ladeflächenhöhe unten	195 mm
Höhe	1020 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe oben	850 mm
Ladeflächentiefe	600 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	80 kg
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Produktart	Tischwagen

Zubehör

Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP3	918580 SP3
Klemmbrett für Tischwagen	918581
Zwischenboden für Tischwagen T5 und T7 zum Einschrauben Ladeflächentiefe 600 mm	918570 600
Zusatzschublade für Tischwagen Typ 75	918556 75