

Garant**Etagenwagen TS9 mit 4 Ladeflächen, Typ: TS98****Bestelldaten**

Bestellnummer	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion, Einlegeböden aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Im Raster von 130 mm verstellbar. Seitlich angebrachter Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:**EN 1757-3****Sonderzubehör:**

Zusatzboden Nr. 918577. Lochblechwand Nr. 918580.

Lackierung:Silber **pulverbeschichtet**.**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit gesamt	500 kg
----------------------	--------

Rad-Ø	200 mm
Gewicht	91 kg
Breite	1390 mm
Norm	EN 1757-3
Ladeflächenbreite	1200 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden	95 kg
Höhe	1835 mm
Schiebegriff	ja
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Material Rad	Vollgummi
Typ	TS98
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Höhenverstellraster	130 mm
Tiefe	810 mm
Ladeflächentiefe	800 mm
Höhenverstellung im Raster	130 mm
Produktart	Etagenwagen

Zubehör

Klemmbrett für Tischwagen	918581
Zwischenboden für Etagenwagen TS9 zum Einschrauben Ladeflächentiefe 800 mm	918577 800
Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP6	918580 SP6