

Garant**Tischwagen T7, Typ: T74****Bestelldaten**

Bestellnummer	918540 T74
GTIN	4045197611864
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

3 Ladeflächen.

Mittlere Etage in 3 Höhen fixierbar. Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Breite	980 mm
--------	--------

Norm	EN 1757-3
Tiefe	509 mm
Ladeflächentiefe	500 mm
Ladeflächenhöhe unten	195 mm
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Ladeflächenhöhe oben	850 mm
Typ	T74
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächenbreite	850 mm
Tragfähigkeit Ladefläche mitte	80 kg
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Rad-Ø	125 mm
Höhe	1020 mm
Gewicht	45 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe mitte	522 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	80 kg
Produktart	Tischwagen

Zubehör

Zusatzschublade für Tischwagen Typ 75	918556 75
Klemmbrett für Tischwagen	918581
Zwischenboden für Tischwagen T5 und T7 zum Einschrauben Ladeflächentiefe 500 mm	918570 500
Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP2	918580 SP2