

**Garant****Euronorm-Behälterwagen, Typ: TE37****Bestelldaten**

Bestellnummer	918587 TE37
GTIN	4045197684189
Artikelklasse	91T

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile Stahlkonstruktion, Plattformen aus Blech gekantet, im Raster von 280 mm verstellbar. Hervorragend geeignet zur Aufnahme von Euronorm-Behältern.

Plattformen variabel einschraubbar und in der Neigung von 15° und 30° verstellbar zur besseren Entnahme.

Unterste Plattform fest mit Rahmen verbunden und nicht neigbar.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller).

**Lackierung:**

Silber **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Passende Euronorm-Behälter finden Sie in Gruppe 96 unter Nr. 963378 – 963380.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	85 kg
maximale Tragfähigkeit	250 kg

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächentiefe	610 mm
Typ	TE37
Ladeflächenbreite	1240 mm
Einhängeraster	280 mm
Tiefe	670 mm
Höhe	1735 mm
Breite	1300 mm
Tragfähigkeit je Plattform	50 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Rad-Ø	125 mm
Neigung verstellbar	15; 30 Grad
Höhenverstellung im Raster	280 mm
Produktart	Materialwagen

## Zubehör

Euronormbehälterrot Typ NB14	963378 NB14
Euronormbehälterrot Typ NB20	963378 NB20
Euronormbehältergrau Typ NB33	963380 NB33
Euronormbehälterblau Typ NB42	963379 NB42
Euronormbehältergrau Typ NB42	963380 NB42
Euronormbehältergrau Typ NB31	963380 NB31
Euronormbehältergrau Typ NB70	963380 NB70
Euronormbehältergrau Typ NB50	963380 NB50
Euronormbehältergrau Typ NB5	963380 NB5
Euronormbehälterrot Typ NB42	963378 NB42
Euronormbehälterblau Typ NB14	963379 NB14
Euronormbehältergrau Typ NB24	963380 NB24

Euronormbehälterrot Typ NB70	963378 NB70
Euronormbehälterblau Typ NB5	963379 NB5
Euronormbehältergrau Typ NB10	963380 NB10
Euronormbehältergrau Typ NB20	963380 NB20
Euronormbehältergrau Typ NB14	963380 NB14
Euronormbehälterblau Typ NB70	963379 NB70
Euronormbehältergrau Typ NB34	963380 NB34
Euronormbehälterrot Typ NB10	963378 NB10
Euronormbehälterblau Typ NB20	963379 NB20
Euronormbehältergrau Typ NB80	963380 NB80
Euronormbehälterblau Typ NB10	963379 NB10
Euronormbehältergrau Typ NB15	963380 NB15
Euronormbehältergrau Typ NB55	963380 NB55
Euronormbehälterrot Typ NB5	963378 NB5