

**Garant****Tischwagen T7, Typ: T76****Bestelldaten**

Bestellnummer	918540 T76
GTIN	4045197611871
Artikelklasse	91T

**Beschreibung****Ausführung:**

3 Ladeflächen.

Mittlere Etage in 3 Höhen fixierbar. Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Sonderzubehör:**

Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

**Lackierung:**

Silber **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	609 mm
-------	--------

Ladeflächenhöhe mitte	522 mm
Ladeflächenhöhe oben	850 mm
Norm	EN 1757-3
Tragfähigkeit Ladefläche mitte	80 kg
Rad-Ø	125 mm
Breite	1130 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Tragfähigkeit Ladefläche oben	80 kg
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Typ	T76
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Höhe	1020 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächentiefe	600 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm
Gewicht	58 kg
Ladeflächenhöhe unten	195 mm
Produktart	Tischwagen

## Zubehör

Zusatzschublade für Tischwagen Typ 75	918556 75
Klemmbrett für Tischwagen	918581
Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP3	918580 SP3
Zwischenboden für Tischwagen T5 und T7 zum Einschrauben Ladeflächentiefe 600 mm	918570 600