



Schiebebügelwagen, Typ: 2500



Bestelldaten

Bestellnummer	919800 2500
GTIN	4017976025001
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor-Oberfläche.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Material Rad	TPE
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Norm	EN 1757-3
Typ	2500

Tragfähigkeit	500 kg
Höhe	948 mm
Gewicht	23 kg
Rad-Ø	160 mm
Ladeflächenbreite	850 mm
Ladeflächenhöhe	228 mm
Breite	975 mm
Tiefe	509 mm
Ladeflächentiefe	500 mm
Produktart	Schiebebügelwagen