

Garant**Tischwagen T9, Typ: T92****Bestelldaten**

Bestellnummer	918550 T92
GTIN	4045197612120
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

2 Ladeflächen.

Mittlere Etage als Zubehör erhältlich. Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Geschweißte Stahlkonstruktion.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Sonderzubehör:

Zwischenboden Nr. 918575; Lochblechwand Nr. 918580. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Typ	T92
Ladeflächenhöhe unten	195 mm
Rad-Ø	125 mm
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Höhe	850 mm
Ladeflächenbreite	850 mm
Tiefe	509 mm
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Ladeflächentiefe	500 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Breite	1040 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Ladeflächenhöhe oben	850 mm
Norm	EN 1757-3
Gewicht	33 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Produktart	Tischwagen

Zubehör

Zusatzschublade für Tischwagen Typ 75	918556 75
Lochblechwand zum Einschrauben Typ SP2	918580 SP2
Klemmbrett für Tischwagen	918581
Zwischenboden für Tischwagen T9 zum Einschrauben Ladeflächentiefe 500 mm	918575 500