



## Schiebebügelwagen, Typ: 2501



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 919800 2501   |
| GTIN          | 4017976025018 |
| Artikelklasse | 96F           |

### Beschreibung

**Ausführung:**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor-Oberfläche.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lackierung:**

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

|               |           |
|---------------|-----------|
| Norm          | EN 1757-3 |
| Rad-Ø         | 200 mm    |
| Breite        | 1125 mm   |
| Tragfähigkeit | 600 kg    |
| Material Rad  | TPE       |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Ladeflächenbreite                      | 1000 mm           |
| Ladeflächenhöhe                        | 270 mm            |
| Höhe                                   | 990 mm            |
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse  | 2                 |
| Typ                                    | 2501              |
| Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2                 |
| Gewicht                                | 27 kg             |
| Tiefe                                  | 609 mm            |
| Ladeflächentiefe                       | 600 mm            |
| Produktart                             | Schiebebügelwagen |