

**Garant**
**VHM-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 5 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	202268 5
GTIN	4045197930705
Artikelklasse	11X

## Beschreibung

### Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

### Hinweis:

**Nachfolgeprodukt für Nr. 202080.**

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge  $L_c$ : 13 mm

Auskräglänge  $L_1$  inkl. Freistellung: 21 mm

Freistellungs-Ø  $D_i$ : 4,8 mm

Gesamtlänge L: 57 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

## Technische Beschreibung

Spiralwinkel	30 Grad
Gesamtlänge L	57 mm
Zähnezahl Z	3
Toleranz Nenn-Ø	e8
Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm

Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schaft-Ø $D_s$	6 mm
Schneidenlänge $L_c$	13 mm
Auskraglänge $L_1$ inkl. Freistellung	21 mm
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Freistellungs-Ø $D_1$	4,8 mm
Schneiden-Ø $D_c$	5 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser