


Garant**VHM-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 7,75 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	201307 7,75
GTIN	4045197930149
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 2

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HE mit h6

Zähnezahl Z: 2

Schneidenlänge L_c : 19 mmAuskraglänge L_1 inkl. Freistellung: 27 mmFreistellungs-Ø D_f : 7,55 mm

Gesamtlänge L: 63 mm

Schaft-Ø D_s : 8 mm**Technische Beschreibung**

Schaftform	HB
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HE mit h6
Gesamtlänge L	63 mm
Spiralwinkel	30 Grad

Schaft-Ø D _s	8 mm
Schneidenlänge L _c	19 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,04 mm
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	27 mm
Schneiden-Ø D _c	7,75 mm
Freistellungs-Ø D ₁	7,55 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zähnezahl Z	2
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser