



## Kurzbohrfutter Form A, SK 50, Spannbereich: 2,5-16mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 301575 2,5-16 |
| GTIN          | 4045197931825 |
| Artikelklasse | 32K           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.  
Brüniert. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

#### Lieferumfang:

Inklusive **Torx® - Spanschlüssel** mit Quergriff, **für hohen Kraftschluss.**

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spanschlüssel Nr. 308820 – 308835.

### Technische Beschreibung

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Ersatz-Torx®-Spanschlüssel Nr. 625220 | TX25                              |
| Außen-Ø D                             | 50 mm                             |
| Spannbereich                          | 2,5 - 16 mm                       |
| Auskraglänge A-Maß                    | 80 mm                             |
| Aufnahme                              | SK 50                             |
| Aufnahme-Norm                         | ISO 7388-1                        |
| Form                                  | A                                 |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl              | G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit                   | ≤ 50 µm                           |

|  |                |
|--|----------------|
| maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$ | ≤ 14 Nm        |
| Balluffchip-Bohrung                    | ja             |
| Produktart                             | Kurzbohrfutter |