

**Kurzbohrfutter Form A, SK 40, Spannbereich: 2,5-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Artikelklasse	32K

Beschreibung**Ausführung:**

Für Rechts- und Linkslauf. Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Spannen von Bohrern, Senkern und Reibahlen auf Fräsmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel für Torx® mit Quergriff, für optimalen Kraftschluss.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	85 mm
Außen-Ø D	56 mm
Spannbereich	2,5 - 16 mm
Ersatz-Spannschlüssel	SW6
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 50 µm
maximales Anzugsdrehmoment M _{dmax}	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter

