

Garant**Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 63, Spannbereich: 1-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307725 1-16
GTIN	4045197931887
Artikelklasse	31B

Beschreibung**Ausführung:**

- **Für Rechts- und Linkslauf.**
 - **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.
Rundlaufgenauigkeit $\leq 20 \mu\text{m}$.
- **Schlanke Bauweise.**
 - **Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.**
 - **Optimale Haltemomente am Werkzeug.**

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel** mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Technische Beschreibung

Spannbereich	1 - 16 mm
Außen-Ø D	50 mm
Bauart	schlank
Auskraglänge A-Maß	104 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Aufnahme	HSK-A 63

Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Aufnahme-Norm	DIN 69893-1
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 µm
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter