

**Garant****Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 63, Spannbereich: 0,3-8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307725 0,3-8
GTIN	4045197931863
Artikelklasse	31B

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Für Rechts- und Linkslauf.**
  - **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.  
Rundlaufgenauigkeit  $\leq 20 \mu\text{m}$ .
- **Schlanke Bauweise.**
  - **Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.**
  - **Optimale Haltemomente am Werkzeug.**

**Lieferumfang:**

Inklusive **Spannschlüssel** mit Quergriff.

**Sonderzubehör:**

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

**Technische Beschreibung**

Spannbereich	0,3 - 8 mm
Außen-Ø D	35 mm
Auskraglänge A-Maß	93 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Bauart	schlank
Aufnahme	HSK-A 63

Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Aufnahme-Norm	DIN 69893-1
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 µm
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter