



Kurzbohrfutter Form A, BT 40, Spannbereich: 2,5-16mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303165 2,5-16 |
| GTIN | 4045197931856 |
| Artikelklasse | 32K |

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.

- **Schlanke Bauweise.**
- **Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.**
- **Optimale Haltemomente am Werkzeug.**

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

| | |
|--|-----------------------------------|
| Auskraglänge A-Maß | 95 mm |
| Spannbereich | 2,5 - 16 mm |
| Außen-Ø D | 50 mm |
| Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 | TX25 |
| Aufnahme | BT 40 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 12000 min ⁻¹ |

| | |
|--|----------------|
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 50 μm |
| maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$ | ≤ 14 Nm |
| Produktart | Kurzbohrfutter |