

Garant**Kurzbohrfutter, PSC 63, Spannbereich: 1-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Artikelklasse	31B

Beschreibung**Ausführung:**

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Sandgestrahlt.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

Lieferumfang:Inklusive **Torx® - Spannschlüssel.****Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	93,1 mm
Außen-Ø D	50 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Spannbereich	1 - 16 mm
Aufnahme	PSC 63
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
maximales Anzugsdrehmoment M _{d,max}	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter