

**Garant****Kurzbohrfutter, VDI 40, Spannbereich: 1-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Artikelklasse	31B

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Kühlmittelzuführung über Indexierbohrung.**
- **Maximaler Kühlmitteldruck 50 bar.**
- **Typ GARANT mit Torx®-Spannschlüssel für hohen Kraftschluss.**

**Verwendung:**

Auf NC-Drehmaschinen und Bearbeitungszentren.

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technische Beschreibung**

Futteraußen-Ø d <sub>1</sub>	50,5 mm
Auskräglänge l <sub>1</sub>	90 mm
Spannbereich	1 - 16 mm
Spannschlüssel	TX25
VDI-Größe	VDI 40
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Kurzbohrfutter

